



## Kasettipidin "Insider Long", 1/4 tuuman kärjet magneetilla, Terän pituus: 110mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	676662 110
GTIN	7610733282074
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

#### Malli:

"Multicraft"-kahva ja **päätelukituksella varustettu työntömakasiini**, mukana C 6,3 -kärjet. Kiinnitys voimakkaalla kestmagneetilla.

"Insider"-kahva ja **päätelukituksella varustettu työntömakasiini**. Kiinnitys voimakkaalla kestmagneetilla.

#### Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

#### Sisältö:

à 1 kärki:

Uraruuveille nro 675300 koot 4; 5,5; 6.

Phillips-ruuveille, nro 675281 koot 1/25; 2/25.

Torx®-koloruuveille nro 675295 koot TX10; TX15; TX20.

### Tekninen kuvaus

Terän pituus	110 mm
Kokonaispituus	215 mm
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Valmistajamerkintä	Insider Long
Bit-teräistukka	D 6,3
kiertyvä suojus	ei

räikkäkahva	ei
Sis. Bits-terät	kyllä
sisäänrakennettu Bit-terasäiliö	kyllä
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

## Tarvikkeet

PrecisionBit Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675281 1/25
PrecisionBit Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675281 2/25
PrecisionBit uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 4 mm	675300 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX10	675295 TX10
PrecisionBit uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 6 mm	675300 6
PrecisionBit uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 5,5 mm	675300 5,5
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX20	675295 TX20
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Torx®-profiili TX15	675295 TX15