

**Akkukäyttöinen sokkoniittauslaite M18ONEFPRT-202X, Tyyppi: M18ONEFPRT****Tilastiedot**

Tilausnumero	770460 M18ONEFPRT
GTIN	4058546347956
Tuoteluokka	03L

Kuvaus**Malli:**

Johdoton laite joustavaan käyttöön.

Etu:

- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Integroitu vyöpidike.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x litiumioniakku nro 073827 koko MB18 ja laturi muovilaukussa, suukappaleet 4,8, 6,0; 6,4 ja 7,0 mm.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit numeroilla 073816, 073827, 073839 ja 073840. Malli ilman akkua ja laturia löytyy numerolla 770460 koko ONEFPRT-0.

Tekninen kuvaus

akun jännite	18 V
Paino sisältää akun	2,5 kg
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2

Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint.	6,4 mm
Laitteen liikepituus	30 mm
Paino ilman akkua	2,1 kg
Akkukapasiteetti	2 Ah
Asetusvoima	20000 N
Akkutyypin	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
sopiva akku – toimittaja/akkutyypin/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Tuotetyypin	Vetoniittikone

Tarvikkeet

Li-ionijärjestelmä M18B2 Akkutyypin MB18	073827 MB18
--	-------------