

Garant**Käsinepari MASTER CUT B, Käsineen koko: 12****Tilauksetiedot**

Tilausnumero	094416 12
GTIN	4062406574062
Tuoteluokka	01H

Kuvaus**Malli:**

Tiukasti istuva ja erittäin mukava, neuletiheys 18. Miellyttävä nitrilimikropinnoite mahdollistaa äärimmäisen hyvän tuntoherkkyyden ja suuren sorminäppäryyden. Sopii sen ansiosta erittäin hyvin pienten, teräväreunaisten osien tarkkaan käsittelyyn. Soveltuu mainiosti myös hieman öljyisiin töihin.

GARANT MASTER CUT B. Erittäin joustava viiltosuojakäsine, viiltosuojaustaso B. Vahvistettu peukalohanka pidentää käyttöikä.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Sarja	MASTER CUT
Käsineen koko	12
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää

Neulosteknologia	18G
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	4X42B
Rungon materiaali	HPPE
Pinnoitus	Nitriilivaaho
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	harmaa / musta
Pituus	250 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	B
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet