

Garant**Käsinepari MASTER CUT B OIL, Käsineen koko: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094417 12
GTIN	4062406574154
Tuoteluokka	01H

Kuvaus**Malli:**

Tiukasti istuva ja erittäin mukava, neuletiheys 18. Miellyttävä nitrilimikropinnoite mahdollistaa äärimmäisen hyvän tuntoherkkyyden ja suuren sorminäppäryyden. Sopii sen ansiosta erittäin hyvin pienten, teräväreunaisten osien tarkkaan käsittelyyn. Sopii sorminiveliä yli ylettyvän 3/4-nitrilipinnoitteen ansiosta erittäin hyvin myös märkiin tai öljyisiin olosuhteisiin. Toinen pinnoitekerros karhennettua nitriliä kämmenpuolella ja sormissa antaa erittäin hyvän pidon. Vahvistettu peukalohanka pidentää käyttöaikaa.

GARANT MASTER CUT B OIL. Erittäin joustava viiltosuojakäsine, viiltosuojaustaso B. Sopii hyvin **öljyisiin työolosuhteisiin, joissa on keskitasoinen viiltohaavojen vaara**, esim. lastuamiskoneissa.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Sarja	MASTER CUT
-------	------------

Käsineen koko	12
Käsineiden ominaisuudet	vahvistettu peukalohanka
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Neulosteknologia	18G
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	4X42B
Rungon materiaali	HPPE
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	3/4-pinnoite
Käyttöalue	Allround
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	harmaa / musta
Pituus	250 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	B
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet