

**Garant****Käsinepari MASTER CUT C OIL+, Käsineen koko: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094422 12
GTIN	4062406574222
Tuoteluokka	01H

**Kuvaus****Malli:**

Tiukasti istuva ja erittäin mukava, neuletiheys 18. Miellyttävä nitrilimikropinnoite mahdollistaa äärimmäisen hyvän tuntoherkkyyden ja suuren sorminäppäryyden. Sopii sen ansiosta erittäin hyvin pienten, teräväreunaisten osien tarkkaan käsittelyyn. Sopii sorminivelien yli ylettyvän täyden nitrilipinnoitteen ansiosta erittäin hyvin myös öljyisiin olosuhteisiin. Toinen pinnoitekerros karhennettua nitriliä kämmenpuolella ja sormissa antaa erittäin hyvän pidon. Vahvistettu peukalohanka pidentää käyttöaikaa.

**GARANT MASTER CUT C OIL+**. Erittäin joustava viiltosuojakäsine, viiltosuojautaso C. Sopii täydellisesti **öljyisiin työolosuhteisiin, joissa on korkea viiltohaavojen vaara**, esim. lastuamiskoneissa.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Sarja	MASTER CUT
-------	------------

Käsineiden ominaisuudet	vahvistettu peukalohanka
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Neulosteknologia	18G
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
EN 388	4X42C
Rungon materiaali	HPPE
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kokopinnoite
Käyttöalue	Allround
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	musta
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet