

Garant**Timanttisuspensio alkoholi- ja vesiliukoinen, yksikiteinen, Rakeistus timanttihiomatahna: 0,5µm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 552410 0,5 |
| GTIN | 4062406574420 |
| Tuoteluokka | 51E |

Kuvaus**Malli:**

Timanttisuspensio, **alkoholi- ja vesiliukoinen**, kätevässä pumppusuihkepullossa.

Etu:

Timanttihiukkasissa ei ole paakkuja, joten timanttirakeen koko lastuamisteho hyödynnetään.

Käyttö:

Isokokoisten pintojen taloudelliseen kiillotukseen ja läppäykseen sekä kiillotusliinojen ja kiillotuslaikkojen impregnointiin.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|------------|
| värikoodi | valkoinen |
| Täyttö | 200 ml |
| Rakeistus timanttihiomatahna | 0,5 µm |
| Hienousaste | mikrolaatu |
| Hioma-aine | timantti |

| | |
|----------------------|------------|
| Hioma-aineen lyhenne | D |
| Tuotetyyppi | Hiomatahna |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 1-3 m/s | P |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | 1-3 m/s | H |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | 1-3 m/s | H |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | 1-3 m/s | H |
| Kovametalli | soveltuu | 1-3 m/s | |
| INOX | soveltuu | 1-3 m/s | |
| Ti | soveltuu | 1-3 m/s | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | 1-3 m/s | |
| kivi | soveltuu | 1-3 m/s | |
| kuiva | soveltuu | | |