

## Mitutoyo

### Näytön ja objektiivin sisältävä mittauprojektori PJ-PLUS, Tyyppi: P1010A



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	493513 P1010A
GTIN	4946368848181
Tuoteluokka	44C

#### Kuvaus

##### Malli:

**Profiiliprojektori pienten ja keskisuurten työkappaleiden tarkkaan alavalo- ja pintavalotarkastukseen. Yleislaite** tuotantoon, laboratorioon, valvontaan ja hiomoihin.

- **10-kertainen vakio-objektiivi. 20-, 50-, ja 100-kertaiset objektiivit tilauksesta.**
- **Hiusristikolla varustettu, pystysuora, 315 mm kääntyvä kuvaruutu, jossa on digitaalinen kulmanäyttö sekä vaihdettava aste- tai desimaalilukema.**
- **Telesentrinen valaisujärjestelmä takaa näkökentän pystysuoran ja tasaisen valaisun.**
- **LED-alavalo- ja -pintavalo ja portaaton valon voimakkuuden säätö huolehtivat pitkstä käyttöiästä ja vähäisestä virrankulutuksesta.**
- **Malli ilman tuuletinta estää epäpuhtauksien pääsyn laitteeseen.**
- **Massiivinen koordinaattimittauspöytä, pikasäätö molemmissa akseleissa.**
- **Sisäänrakennettu digitaalinen näyttö (sisältää datalähdön) takaa varman ja virheettömän mittauksen.**
- **Pituuksien, kulmien, käyrien ja säteiden mittaukseen.**

##### Toimituksen sisältö:

Sisältää 10-kertaisen objektiivin, häikäisyuojan, suojahupun ja verkkojohdon.

##### Erikoistarvike:

Lastuamissärmien puhdistaja nro 354788.

##### Huomautus:

Muita lisävarusteita, kuten objektiiveja, kallistettava keskitystuki, vaakaprisma, kiinnityspidin, sopivia vakiomittausasteikoita tai QM-Data 200 -tulkitayksiköllä varustettu reuna-anturi saatavana tilauksesta.

## Tekninen kuvaus

Työkappaleen enimmäispaino	10 kg
Paino	114 kg
Mittausalue, X-akseli	100 mm
Sarja	PJ-PLUS
Pituus	742 mm
Kuvaruudun Ø	315 mm
Korkeus	1093 mm
Leveys	575 mm
Lukema	0,001 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Mittausalueen y-akseli	100 mm
digitaalinen näyttö	kyllä
Valaistus	LED
Tuotetyyppi	Profiiliprojektori