

## Mitutoyo

### Näytön ja objektiivin sisältävä mittausprojektori PJ-PLUS, Tyyppi: P2010A



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	493513 P2010A
GTIN	4946368848211
Tuoteluokka	44C

#### Kuvaus

##### Malli:

**Profiiliprojektori pienten ja keskisuurten työkappaleiden tarkkaan alavalo- ja pintavalotarkastukseen. Yleislaite** tuotantoon, laboratorioon, valvontaan ja hiomoihin.

- **10-kertainen vakio-objektiivi. 20-, 50-, ja 100-kertaiset objektiivit tilauksesta.**
- **Hiusristikolla varustettu, pystysuora, 315 mm kääntyvä kuvaruutu, jossa on digitaalinen kulmanäyttö sekä vaihdettava aste- tai desimaalilukema.**
- **Telesentrinen valaisujärjestelmä takaa näkökentän pystysuoran ja tasaisen valaisun.**
- **LED-alavalo- ja -pintavalo ja portaaton valon voimakkuuden säätö huolehtivat pitkstä käyttöiästä ja vähäisestä virrankulutuksesta.**
- **Malli ilman tuuletinta estää epäpuhtauksien pääsyn laitteeseen.**
- **Massiivinen koordinaattimittauspöytä, pikasäätö molemmissa akseleissa.**
- **Sisäänrakennettu digitaalinen näyttö (sisältää datalähdön) takaa varman ja virheettömän mittauksen.**
- **Pituuksien, kulmien, käyrien ja säteiden mittaukseen.**

##### Toimituksen sisältö:

Sisältää 10-kertaisen objektiivin, häikäisysojan, suojahupun ja verkkojohdon.

##### Erikoistarvike:

Lastuamissärmien puhdistaja nro 354788.

##### Huomautus:

Muita lisävarusteita, kuten objektiiveja, kallistettava keskitystuki, vaakaprisma, kiinnityspidin, sopivia vakiomittausasteikoita tai QM-Data 200 -tulkintayksiköllä varustettu reuna-anturi saatavana tilauksesta.

## Tekninen kuvaus

Korkeus	1093 mm
Paino	118 kg
Leveys	633 mm
Lukema	0,001 mm
Sarja	PJ-PLUS
Kuvaruudun Ø	315 mm
Työkappaleen enimmäispaino	8 kg
Mittausalueen y-akseli	100 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pituus	742 mm
Mittausalue, X-akseli	200 mm
digitaalinen näyttö	kyllä
Valaistus	LED
Tuotetyyppi	Profiiliprojektori