



Akkukäyttöinen sinkiläpistooli, Valmistajamerkintä: M12BST



Tilaustiedot

Tilausnumero	078402 M12BST
GTIN	4058546028077
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Kompakti ja tehokas akkukäyttöinen M12™-**sinkiläpistooli**, jossa on integroitu sinkilätyönnin ja liukumaton kahva. 2000 patruunaa 2,0 Ah:n akkulatausta kohden. Tahattoman laukeamisen esto.

Sopii:

G-tyyppin kiinnittimien maksimaalinen sisäänmenosyvyys 6–14 mm.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x 12 V / 2,0 Ah akku, C12 C laturi, HD Box.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	M12BST
Sinkilän suurin iskusyvyys	14 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Sopiva sinkilätyyppi	G

Akkukapasiteetti	2 Ah
akun jännite	12 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Nitoja

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyyppi MB12	073814 MB12