

## HEDI

### Jatkokaapelikela, kokomuovi, Tyyppi: 40B2



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	081108 40B2
GTIN	4003644023523
Tuoteluokka	08B

#### Kuvaus

##### Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinojauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.

Suuri ja laadukas täysmuovinen HEDI®-kaapelikela, jonka kelan halkaisija on 290 mm ja jossa on lukuisia ergonomisia ja turvallisuusominaisuuksia.

- **7 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.**
- **Irrotettava kaapelinpidin ja -ohjain kaapelin optimaalista ohjausta varten.**
- **Vedenpoistourat.**
- **Taitettava kääntökahva, joka mahdollistaa oikean- ja vasemmanpuoleisen käytön johtoa sisään ja auki kelattaessa.**
- **Helppo kiinnittää seinään.**
- **Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.**
- **Innovatiivinen malli, jossa on lukuisia ergonomia- ja turvallisuusominaisuuksia.**
- **Ei-johtava täysin muovinen rakenne.**
- **Sopii äärimmäisiin käyttöalueisiin ja -ympäristöihin.**
- **Kelan 7°:n kallistus entistä parempaan vedenpoistoon.**
- **3 vuoden valmistajan takuu.**

##### Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

## Tekninen kuvaus

Kaapelin väri	oranssi
IP-suojausluokka	IP 54
Kaapelin materiaali	Panssarikaapeli
iskunkestävä ja roiskeveesisuojattu	Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Kaapelin pituus	40 m
Kaapeliluokka	H07BQ-F
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistorasioiden lukumäärä	4
Nimellisteho avattuna	3500 (16 A) W
Nimellisjännite	250 V
Kaapelin rakenne	3G2,5
Diagnosijärjestelmä saatavilla	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokaapelikela