

Työtilamatto Top, öljynkestävä Leveys 91 cm, musta / oranssi, leveys× pituus: 91X210cm



Tilaustiedot

Tilausnumero	964605 91X210
GTIN	662641925632
Tuoteluokka	96C

Kuvaus

Malli:

Teollisuuden työtilamatot valmistetaan laadukkaasta nitrilikumiseoksesta **kovaa kulutusta** varten:

- **Kova ja kulutusta kestävä nitrilikumipinta estää liukumisen ja takaa pitkän käyttöiän.**
- **Pitkäikäinen, luja nitrilikumi kestää hyvin kulutusta, tarjoaa maksimaalisen mukavuuden ja eristyksen kovia lattiaita ja tärinää vastaan.**
- **Kaikissa reunoissa oranssinvärinen pyöritys - ei kompastumisvaaraa.**
- **Kestää useimpia teollisia rasvoja, työssä käytettyjä aineita ja kemikaaleja.**
- **Kauttaaltaan pintakäsitelty kosteuden tunkeutumisen estämiseksi.**
- **Vaikeasti syttyvä DIN 4102 B1 -standardin mukaan.**
- **Maton paksuus: 14,3 mm**
- **Liukumattomuusluokka R10 standardien DIN 51130 ja BGR 181 mukaisesti.**

Tekninen kuvaus

pistokiinnitettävä	ei
Väri	musta / oranssi
turvareunat	4-puolinen
Pituus	210 cm
Luistamattomuus vastaa normeja DIN 51130, BGR 181	R10
Paksuus	14,3 mm
Paino	23 kg

Leveys	91 cm
Viiste	4-puolinen
Materiaali	nitriilikumi
Valmistajamerkintä	Cushion Flex™
Seisontamukavuus	Eristys (lämpö)
Seisontamukavuus	Ehkäisee työväsymystä
Seisontamukavuus	Eristys (lämpö)
Iskusuoja	Lattia
Materiaalin ominaisuus	Öljynkestävä
Väri	musta / oranssi
Tuotetyyppi	Työtilamatto