



## Akkukäyttöinen sinkiläpistooli, Valmistajamerkintä: M12BST



### Tilaustiedot

Tilausnumero	078403 M12BST
GTIN	4058546028060
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

Kompakti ja tehokas akkukäyttöinen M12™-**sinkiläpistooli**, jossa on integroitu sinkilätyönnin ja liukumaton kahva. 2000 patruunaa 2,0 Ah:n akkulatausta kohden. Tahattoman laukeamisen esto.

#### Sopii:

G-tyyppin kiinnittimien maksimaalinen sisäänmenosyvyys 6–14 mm.

#### Toimituksen sisältö:

Versio **ilman akkua, ilman laturia, ilman HD Boxia**.

### Tekninen kuvaus

Akkutyyppi	Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Sopiva sinkilätyyppi	G
Valmistajamerkintä	M12BST
akun jännite	12 V

Sinkilän suurin iskusyvyys	14 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Tuotetyyppi	Nitoja

## Tarvikkeet

Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyyppi MB12	073814 MB12
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C