

Garant**CCGT 030101, Laji: HB7025-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268090 HB7025-1
GTIN	4062406575458
Tuoteluokka	211

Kuvaus

CCGT 030101 HB7025-1 Laji: HB7025-1
lastunmurtaja: SF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,4 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 180 m/min
Nirkon säde	0,1 mm
Laji	HB7025-1
Syöttö f	0,03 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	SF
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 030101
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä