

Garant**CCGT 030101, Laji: HB7125-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268090 HB7125-1
GTIN	4062406575465
Tuoteluokka	211

Kuvaus

CCGT 030101 HB7125-1 Laji: HB7125-1
lastunmurtaja: VF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,4 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 150 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,4 mm
Laji	HB7125-1
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,1 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 150 m/min
lastunmurtaja	VF

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 030101
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä