

Garant**CCGT 030101, Laji: HU7315-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268090 HU7315-1
GTIN	4062406575472
Tuoteluokka	211

Kuvaus

CCGT 030101 HU7315-1 Laji: HU7315-1
lastunmurtaja: AF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	AF
Nirkon säde	0,1 mm
Pinnoitus	Timantti
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 300 m/min
Pääkäyttöalue	N
Laji	HU7315-1

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 030101
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a _p	0,05 - 1,5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä