

**Garant****CCGT 030102, Laji: HB7025-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	268091 HB7025-1
GTIN	4062406575489
Tuoteluokka	211

### Kuvaus

CCGT 030102 HB7025-1 Laji: HB7025-1  
lastunmurtaja: SF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 180 m/min

### Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö $f$	0,03 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 180 m/min

ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 030102
lastunmurtaja	SF
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,05 - 0,4 mm
Laji	HB7025-1
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä