

**Garant****CCGT 030102, Laji: HU7315-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	268091 HU7315-1
GTIN	4062406575502
Tuoteluokka	211

### Kuvaus

CCGT 030102 HU7315-1 Laji: HU7315-1  
lastunmurtaja: AF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 300 m/min

### Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	AF
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Laji	HU7315-1
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 030102
Syöttö $f$	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	N

Pinnoitus	Timantti
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 300 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä