

Garant**DCGT 04T002, Laji: HU7315-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268094 HU7315-1
GTIN	4062406575939
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DCGT 04T002 HU7315-1 Laji: HU7315-1
lastunmurtaja: AF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	Timantti
Laji	HU7315-1
lastunmurtaja	AF
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 1,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 04T002

Pääkäyttöalue	N
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 300 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä