

**Garant****DCGT 04T002, Laji: HB7025-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268094 HB7025-1
GTIN	4062406575915
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

DCGT 04T002 HB7025-1 Laji: HB7025-1  
lastunmurtaja: SF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 180 m/min

## Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	SF
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	HB7025-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Syöttö $f$	0,03 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 180 m/min

ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 04T002
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä