

Garant**DCGT 04T002, Laji: HB7125-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268094 HB7125-1
GTIN	4062406575922
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DCGT 04T002 HB7125-1 Laji: HB7125-1
lastunmurtaja: VF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,4 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 150 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Laji	HB7125-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	VF
Nirkon säde	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,4 mm
Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 04T002
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 150 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä