

Garant**CCGT 030102, Laji: HB7125-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268091 HB7125-1
GTIN	4062406575496
Tuoteluokka	211

Kuvaus

CCGT 030102 HB7125-1 Laji: HB7125-1
lastunmurtaja: VF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,4 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 150 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 030102
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 150 m/min

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Laji	HB7125-1
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
lastunmurtaja	VF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä