

Garant**VCGT 050102, Laji: HB7125-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268095 HB7125-1
GTIN	4062406575953
Tuoteluokka	211

Kuvaus

VCGT 050102 HB7125-1 Laji: HB7125-1
lastunmurtaja: VF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,4 mm
Syöttö f: 0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 150 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 050102
Laji	HB7125-1
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,2 mm

Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 150 m/min
lastunmurtaja	VF
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä