

**Garant****VCGT 050102, Laji: HU7315-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	268095 HU7315-1
GTIN	4062406575960
Tuoteluokka	211

### Kuvaus

VCGT 050102 HU7315-1 Laji: HU7315-1  
lastunmurtaja: AF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 300 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Laji	HU7315-1
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	AF

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 300 m/min
Syöttö f	0,03 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Pinnoitus	Timantti
ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 050102
Pääkäyttöalue	N
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä