

**Garant****VCGW 050101, Lastuamissärmän malli: N****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268099 N
GTIN	4062406576004
Tuoteluokka	21L

**Kuvaus****Malli:**

PKD-malli.

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	PKD
Syöttö f	0,03 - 0,035 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	VCGW 050101
Nirkon säde	0,1 mm
Pääkäyttöalue	N
Laji	PKD
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 800 m/min
Lastuamissärmän malli	N

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,05 - 1 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä