

**Garant****VCGT 050102, Laji: HB7025-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268095 HB7025-1
GTIN	4062406575946
Tuoteluokka	211

## Kuvaus

VCGT 050102 HB7025-1 Laji: HB7025-1  
lastunmurtaja: SF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 180 m/min

## Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 050102
lastunmurtaja	SF
Laji	HB7025-1
Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	P

Syöttö f	0,03 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 180 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä