

Garant**DCGW 04T001, Lastuamissärmän malli: N****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268098 N
GTIN	4062406575984
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

PKD-malli.

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	N
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 800 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	DCGW 04T001
Lastuava aine	PKD
Laji	PKD
Nirkon säde	0,1 mm

Lastuamissärmän malli	N
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,03 - 0,035 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä