

**Garant**
**T-urajyrsin, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 12,5X6 mm**


## Tilaustiedot

Tilausnumero	208032 12,5X6
GTIN	4045197264572
Tuoteluokka	11X

## Kuvaus

### Malli:

Kehällä ja otsa- sekä takapinnalla lastuava.

Vuoropuolin viistettyjen hampaiden (ristihammastus) johdosta saavutetaan hyvä lastuamisteho.

### Huomautus:

DIN 650 -standardin mukaisten T-urien jyrsintään.

Aja 50 %:lla täyteen kytkentään  $f_z$  saakka.

tyyppi: N

HammaslukuZ: 6

HammaslukuZ: 6

T-urilleDIN 650: 6 mm

Kavennuksen Ø  $D_1$ : 5 mm

Kokonaispituus L: 57 mm

varren Ø  $D_s$ : 10 mm

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,2 mm

## Tekninen kuvaus

Syöttö $f_z$ teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,033 mm
Terän Ø $D_c$	12,5 mm
T-urilleDIN 650	6 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,2 mm
HammaslukuZ	6
Kavennuksen Ø $D_1$	5 mm

varren $\varnothing D_s$	10 mm
Kokonaispituus L	57 mm
tyyppi	N
Terän pituus $l_c$	6 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 851
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu
Toleranssi, nimellis- $\varnothing$	d11
Nousukulma	12 astetta
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Varsijyrsin