



Virranjakorasia, Tyyppi: CEE



Tilaustiedot

Tilausnumero	081148 CEE
GTIN	4007123654437
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Lähtöpistorasia, itsestään sulkeutuvat kannet. Vankka, muovipinnoitettu teräspuutarunko antaa tukevan pidon ja suojaa lisäksi koteloa. Kotelossa on lisäksi ergonomisesti muotoiltu kantokahva. Öljynkestävän kumikaapelin voi säilyttää mukavasti rullauslaitteessa. Lisäksi vikavirtasuojakytkin 30 mA ja lukittava suojaus huolehtivat paremmasta turvallisuudesta työpaikalla.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Tekninen kuvaus

Kaapelin väri	musta
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 44
Korkeus	250 mm
Verkköjännite	400 V

230 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä	4
400 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä	1
Paino	8,25 kg
Leveys	320 mm
400 V/32 A:n pistorasioiden lukumäärä	2
Kaapelin pituus	2 m
Pistoketyyppi, tulo	F
Tuotetyyppi	Energiahaaroitin