



Akkukäyttöinen kompressori, Tyyppi: M18FAC



Tilaustiedot

Tilausnumero	079844 M18FAC
GTIN	4058546325626
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

M18 FUEL™ -akkukompressori. 2,8 baarin paineilmalla ja tehokkaalla 48 l / m syöttömäärällä voidaan käyttää tavallisia naulaimia ja nitojia. Äänenpainetaso vain 68 dB(A) miellyttäviin työoloihin.

Toimituksen sisältö:

Versio ilman akkuja ja laturia.

Huomautus:

Muita konepajakompressoreja saatavissa haluttaessa.

Sopiva akku-aloitussarja löytyy numerolla 073833 koko M18HNRG12.

Tekninen kuvaus

Paino	14,4 kg
Tehonkulutus	0,4 kW
Maksimipaine (ilman-)	9,31 bar
suurin imuteho	126 l/min
Valmistajamerkintä	M18FAC

Toimintäääni	68 dB(A)
Leveys	500 mm
Suurin täyttöteho	74 l/min
Pituus	500 mm
Korkeus	500 mm
Painesäiliön tilavuus	7,6 l
akun jännite	18 V
Tuotetyyppi	Kompressori

Tarvikkeet

Akku-aloitussarjaHigh Output™ Tyyppe M18HNRG12	073833 M18HNRG12
LitiumioniakkuHigh Output™ Akkutyyppe MHB12	073811 MHB12