



## Otsapuolen vääntiön keskiökärki CoAE, Keskiökärkien Ø D: 10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	327661 10
GTIN	4019208505459
Tuoteluokka	33I

### Kuvaus

#### Malli:

Otsapuolen vääntiöt ovat kiinnitystyökaluja mekaanisessa tuotannossa. Ne siirtävät koneen karan vääntömomentin työkappaleeseen. Otsapuolen vääntiöillä (kutsutaan myös vääntiökärjiksi) kiristetään työstökoneissa akselit kärkien väliin. Työkappaleen koko muoto voidaan työstää valmiiksi yhdellä kiinnityksellä. Kiinnitys työkappaleen keskuksiin voidaan toteuttaa korkeat pyörintävaatimukset.

**CoAE on Constant- otsapuolen vääntiö**, joka kiinnitetään sorviin manuaalisesti. Sitä käytetään yleensä koko pituudelta tehtävään lastuvaan sorvaukseen. Rakenneosat kiinnitetään otsapuolelta. Samassa kiinnityksessä voidaan lisäksi suorittaa jysintä. Sen etuna on tasaisena pysyvä kiinnitysvoima, myös epätasaisissa otsapinnoissa tai ortogonaalisuuden suurissa poikkeamissa. Kiinnitys on radiaalisesti välyksetön. Modulaarisen rakenteen ansiosta voidaan yhdellä otsapuolen vääntiölevyllä asettaa erilaisia kärkiä ja vääntiölevyjä ja näin työstää erilaisia geometrioita. CoAE korvaa Röhmi otsapuolen vääntiön CoA:n. Sopii työstökoneisiin, joissa on manuaalinen kiinnitys.

#### Sopii:

Perusrunko nro 327521, 327541.

#### Huomautus:

Ei sovi vanhaan järjestelmään CoA.

### Tekninen kuvaus

Keskiökärkien Ø D	10 mm
Tuotetyyppi	Vääntiökärki

