



Paineilmatoiminen testipumppu 1450, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	814891 1
GTIN	095691500724
Tuoteluokka	86A

Kuvaus

Malli:

Paineentestauspumppulla malli 1450 voidaan tarkistaa asennukset, joissa ei saa olla vuotoja. Pumpulla voidaan testata järjestelmät 50 baarin (725 PSI) paineeseen asti.

- **Kaksitasoinen vipukäyttö järjestelmän nopeaan täyttöön ja paineistukseen.**
- **Paine säilyy automaattisesti. Venttiilin sulkeminen käsin ei ole tarpeellista.**
- **Suodatin tulossa ja lähdössä hyvää käyttöturvallisuutta varten.**
- **Alumiini- ja hiilivahvistettu PRFE-mäntäpumppu, pitkä käyttöikä.**
- **Mitat P×L×K (720×220×240 mm); tilavuus/isku: 37,7 cm³.**

Käyttö:

Sopii käytettäväksi erityisesti lämmitysasennuksissa, paineilmajärjestelmissä, jäähdytysjärjestelmissä, öljyasennuksissa, sprinklerijärjestelmissä ja muissa hydraulisissa putkistoissa, joissa on pieni halkaisija.

Huom:

Tiivistarkastuksissa käytetään vain vettä, öljyä tai veden ja etyleeniglykolin seosta.

Tekninen kuvaus

letkun pituus	1,83 m
Leveys	220 mm
Letkuliitântäkierre	1/2 tuuman BSPP
Enimmäispaine	50 bar

Suurin lämpötila	50 °C
Syöttöteho nostoa kohti	37,7 cm ³
Korkeus	240 mm
Pituus	710 mm
Paino	6,4 kg
Säiliöiden tilavuus	13,6 l
Tuotetyyppi	Testipumppu