

**Garant****Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	212006 25/3
GTIN	4062406576509
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

**Huomautus:**

**$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2 käytetään** terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	35 mm
Sopiva kääntöterä	RPK.10T3M0T
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm

Terien lkm Z	3
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	3,22 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	1,6 mm
Kiinnityskierre M	M12
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	12,45 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2

219878 2