

**Garant**
**Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/4mm**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	212006 32/4
GTIN	4062406576516
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

**Huomautus:**

**$a_{p,max} = 5,0$  mm.**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2 käytetään** terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$	54 mm
Terien lkm Z	4
Kiinnityskierre M	M16
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	19,45 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Ø $D_2$	28,7 mm
Ø $D_1$ h6	17 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$	62 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Terän $\varnothing D_c$	32 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	42 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	2,06 astetta
Sopiva kääntöterä	RPK.10T3M0T
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	2,5 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2

219878 2