

Garant
Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 20/2Lmm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212003 20/2L
GTIN	4062406576479
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät käanttöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku käanttöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

Huomautus:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva käanttöterä	RPK.10T3M0T
Ulkoneman pituus L_1	100 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	38 mm
Porrastuskulma α_{max}	5,37 astetta
Porrastuspituus L kun α_{max}	7,45 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	30 mm
Kokonaispituus L_{ges}	155 mm
Ø D_3	10 mm
Terän Ø D_c	20 mm
Terien lkm Z	2

Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	15 - 30 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Pyöröporausjyrsintä a _p	0,7 mm
Varren Ø D _s h6	20 mm
varren malli	weldonvarsi
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2	219878 2
--	----------