

Garant
Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212003 25/3
GTIN	4062406576486
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

Huomautus:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	25 mm
Kokonaispituus L _{ges}	115 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	48 mm
Ulkoneman pituus L ₁	59 mm
Porrastuskulma α _{max}	3,22 astetta
Ø D ₃	15 mm
Varren Ø D ₅ h6	25 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Sopiva kääntöterä	RPK.10T3M0T
Asetuskulma κ	15 - 30 astetta

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	12,45 mm
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,6 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
varren malli	weldonvarsi
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2

219878 2