

**Garant**
**Kopio- ja tasoajrsimet indeksoitu, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 35/3mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	212006 35/3
GTIN	4062406576523
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

Uusimman sukupolven kopio- ja tasoajrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

**Huomautus:**

**$a_{p,max} = 5,0$  mm.**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2 käytetään** terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	42 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	1,79 astetta
Sopiva kääntöterä	RPK.10T3M0T
Ø $D_2$	28,7 mm
Terän Ø $D_c$	35 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	22,45 mm
Pyöröporausajrsintä $a_p$	2,5 mm
Pyöröporausajrsintä Ø $D_{min}$	60 mm

Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Terien lkm Z	3
Kiinnityskierre M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_3$	25 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2

219878 2