

Garant

Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 20/2mm



Tilastiedot

Tilausnumero	212003 20/2
GTIN	4062406576462
Tuoteluokka	210

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät käntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku käntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

Huomautus:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Asetuskulma κ	15 - 30 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
Ulkoneman pituus L_1	55 mm
Käntöterä-ruuvisarja	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	30 mm
Kokonaispituus L_{ges}	105 mm
Porrastuskulma α_{max}	5,37 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	38 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	7,45 mm
Terän Ø D_c	20 mm

Varren $\varnothing D_5$ h6	20 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,7 mm
Sopiva kääntöterä	RPK.10T3M0T
$\varnothing D_3$	10 mm
Terien lkm Z	2
varren malli	weldonvarsi
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2	219878 2
--	----------