



Timanttitasoituskärkien pidike Käännettävä pää, Varren koko: 10-16



Tilaustiedot

Tilausnumero	291405 10-16
GTIN	4030741903151
Tuoteluokka	29M

Kuvaus

Malli:

Työkalun käännettävä pää (säätöalue $\pm 90^\circ$).

Etu:

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon $R_z < 1 \mu\text{m}$ asti.

Käyttö:

Työstää materiaaleja 65 HRC asti. Ihanteellinen monimuotoisten, jatkuvien muotojen pintakäsittelyyn.

Katkeamattomien ääriiviivojen (kupera, kovera, lieriömäinen, kartiomainen) sekä tasopintojen tasoittamiseen. Soveltuvat myös laippaan saakka tehtävään käyttöön.

Tarkkuus:

Pinnanlaatu $R_z < 1 \mu\text{m}$ mahdollinen.

Toimituksen sisältö:

Varren koko 10, mukana varsisovitin 12 mm \times 12 mm ja 16 mm \times 16 mm.

Huom:

Timanttitasoituskärjet on tilattava erikseen!

Huomautus:

Yksityiskohtaiset käyttösuositukset löytyvät oheisesta käyttöohjeesta.

Tekninen kuvaus

Varren koko	10 - 16 mm
Tuotetyyppi	Silovalssaustyökalu