

Garant
Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 20/2mm

Tilastiedot

Tilausnumero	212006 20/2
GTIN	4062406576493
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Uusimman sukupolven kopio- ja tasojyrsin. Indeksoidut pyöreät kääntöterät huolehtivat tukevuudesta ja varmistavat, että terä ei pääse kääntymään käytön aikana. Optimoitu muotosulku kääntöterien ja teräistukan välillä takaa erinomaisen prosessivarmuuden.

Huomautus:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2 käytetään** terän nro **674252 koko 9IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,7 mm
Kokonaispituus L_{ges}	30 mm
Ø D_3	10 mm
Sopiva kääntöterä	RPK.10T3M0T
Ø D_2	17,7 mm
Terän Ø D_c	20 mm

Porrastuskulma α_{\max}	5,37 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	30 mm
$\varnothing D_1 h_6$	10,5 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Kiinnityskierre M	M10
Porrastuspituus L kun α_{\max}	7,45 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsin soveltuu levymuotoon	pyöreä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 2

219878 2