

**Garant**
**TKM-kulmajyrsin, muoto D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 20 mm**


## Tilaustiedot

Tilausnumero	208036 20
GTIN	4045197269898
Tuoteluokka	11X

## Kuvaus

**Malli:**

 Kulmatoleranssi  $\pm 8'$ .

**Huomautus:**

Ohjausurien jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

 Täyteen leikkuuseen  $f_z$  50 %:lla.

Sisäjähdytys: ei

HammaslukuZ: 8

 Kavennuksen  $\varnothing D_1$ : 10 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

HammaslukuZ: 8

 varren  $\varnothing D_s$ : 12 mm

 Terän pituus  $L_c$ : 5 mm

 Syöttö  $f_z$  teräksessä  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,042 mm

## Tekninen kuvaus

Syöttö $f_z$ teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	10 mm
HammaslukuZ	8
Terän $\varnothing D_c$	20 mm
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Kokonaispituus L	63 mm

Terän pituus $L_c$	5 mm
Muoto	D
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 1833
Toleranssi, nimellis- $\emptyset$	js16
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Varsijyrsin