

Garant
TKM-urajyrsin, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 10,5X2 mm


Tilaustiedot

Tilausnumero	208025 10,5X2
GTIN	4045197198822
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Malli:

Kehällä lastuava, ristihammastus. Sivupinnoissa on päästö, joten ne eivät tartu työkappaleeseen.

Huomautus:

Jousikiilaurien jyrsintään standardin DIN 6888 mukaan tai pienten urien jyrsintään.

Täysura: f_z arvolle $a_p = 0,25 \times D$.

tyyppi: N

HammaslukuZ: 6

HammaslukuZ: 6

Jousikiiloille DIN 6888: 2,0×3,7 mm

Kavennuksen Ø D₁: 4 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm²: 0,035 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm ²	0,035 mm
Terän Ø D _c	10,5 mm
Jousikiiloille DIN 6888	2,0×3,7 mm
HammaslukuZ	6
Kavennuksen Ø D ₁	4 mm
varren Ø D _s	6 mm

Kokonaispituus L	50 mm
tyyppi	N
Terän pituus l_c	2 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 850 D/F
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu
Toleranssi, nimellis- \emptyset	e8
syöttösuunta	vaaka
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Varsijyrsin