

Garant
TKM-kulmajyrsin, muoto D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 28 mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 208036 28 |
| GTIN | 4045197269928 |
| Tuoteluokka | 11X |

Kuvaus
Malli:

Kulmatoleranssi $\pm 8'$.

Huomautus:

Ohjausurien jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

Täyteen leikkuuseen f_z 50 %:lla.

Sisäjähdytys: ei

HammaslukuZ: 10

Kavennuksen $\varnothing D_1$: 14 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

HammaslukuZ: 10

varren $\varnothing D_s$: 16 mm

Terän pituus L_c : 7,5 mm

Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------------------------|----------|
| Kavennuksen $\varnothing D_1$ | 14 mm |
| Terän $\varnothing D_c$ | 28 mm |
| HammaslukuZ | 10 |
| Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,045 mm |
| varren $\varnothing D_s$ | 16 mm |
| Kokonaispituus L | 80 mm |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Terän pituus L_c | 7,5 mm |
| Muoto | D |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | DIN 1833 |
| Toleranssi, nimellis- \emptyset | js16 |
| syöttösuunta | vaaka |
| Varsi | DIN 6535 HB, h6 |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Varren toleranssi | h6 |
| Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta |
| Värirengas | vihreä |
| Tuotetyyppi | Varsijyrsin |