

Garant
TKM-T-ura-rouhintajyrtsin, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 12,5X6 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	208034 12,5X6
GTIN	4045197269041
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

Uusi suurtehopinnoite mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän. Sivupinnoissa on päästö, joten ne eivät tartu työkappaleeseen.

Huomautus:

Soveltuu DIN 650 -standardin mukaisten T-urien jyrsintään.

Aja 50 %:lla täyteen kytkentään f_z saakka.

tyyppi: NF

HammaslukuZ: 6

HammaslukuZ: 6

T-urilleDIN 650: 6 mm

Kavennuksen Ø D_1 : 5 mm

Kokonaispituus L: 57 mm

varren Ø D_s : 10 mm

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,2 mm

Tekninen kuvaus

Terän Ø D_c	12,5 mm
T-urilleDIN 650	6 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,2 mm
Syöttö f_z teräksessä < 900 N/mm ²	0,033 mm
HammaslukuZ	6
Kavennuksen Ø D_1	5 mm

varren $\varnothing D_s$	10 mm
Kokonaispituus L	57 mm
tyyppi	NF
Terän pituus l_c	6 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 851
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu
Toleranssi, nimellis- \varnothing	d11
Nousukulma	12 astetta
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Varsijyrsin