

Garant
TKM-sädejrysin, TiAlN, Säde r: 4mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	208020 4
GTIN	4045197129017
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:
Suoraurainen, ei profiilivirhettä.

Toleranssi: $r = \pm 0,01 \text{ mm}$.

Käyttö:
Muotoiltujen reunojen pyöristämiseen ja purseenpoistoon.

Tekninen kuvaus

pienempi $\varnothing D_3$	8 mm
isompi $\varnothing D_2$	16 mm
Hammasluku Z	4
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
Säde r	4 mm
varren $\varnothing D_5$	16 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Terän pituus L_c	4 mm
Pyöristysjyrsintä	eteenpäin
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	N
Sädemuototoleranssi	±0,01
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Neljänneskehäjärsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	800 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	600 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	190 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	75 m/min	M
GG(G)	soveltuu	120 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------

