


**Garant**
**TKM-urajyrsin, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 13,5X4 mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	208025 13,5X4
GTIN	4045197198860
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus**
**Malli:**

Kehällä lastuava, ristihammastus. Sivupinnoissa on päästö, joten ne eivät tartu työkappaleeseen.

**Huomautus:**

Jousikiilaurien jyrsintään standardin DIN 6888 mukaan tai pienten urien jyrsintään.

Täysura:  $f_z$  arvolle  $a_p = 0,25 \times D$ .

tyyppi: N

HammaslukuZ: 8

HammaslukuZ: 8

Jousikiiloille DIN 6888: 4,0 × 5,0 mm

Kavennuksen Ø D<sub>1</sub>: 4,6 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Syöttö  $f_z$  uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,035 mm

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	13,5 mm
Jousikiiloille DIN 6888	4,0 × 5,0 mm
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,035 mm
HammaslukuZ	8
Kavennuksen Ø D <sub>1</sub>	4,6 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm

Kokonaispituus L	56 mm
tyyppi	N
Terän pituus $l_c$	4 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 850 D/F
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu
Toleranssi, nimellis- $\emptyset$	e8
syöttösuunta	vaaka
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Varsijyrsin