

Garant**TKM-kulmajyrsin, muoto D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 38 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208036 38
GTIN	4045197269942
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Kulmatoleranssi $\pm 8'$.

Huomautus:

Ohjausurien jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

Täyteen leikkuuseen f_z 50 %:lla.

Sisäjähdytys: ei

HammaslukuZ: 10

Kavennuksen $\varnothing D_1$: 15 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

HammaslukuZ: 10

varren $\varnothing D_s$: 16 mm

Terän pituus L_c : 10 mm

Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm

Tekninen kuvaus

Terän $\varnothing D_c$	38 mm
HammaslukuZ	10
Kavennuksen $\varnothing D_1$	15 mm
Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Kokonaispituus L	80 mm

Terän pituus L_c	10 mm
Muoto	D
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 1833
Toleranssi, nimellis- \emptyset	js16
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähditys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Varsijyrsein