

Garant**Varsijyrsin, pinnoittamaton, Ø k10 DC: 11mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 191530 11 |
| GTIN | 4045197103406 |
| Tuoteluokka | 11W |

Kuvaus**Malli:**

Monileikkuinen jyrsin. Otsapuolen keskiosa vapaa.

Epäkeskinen takapinnan hionta.**Tekninen kuvaus**

| | |
|---|--------------------|
| Terän Ø D _c | 11 mm |
| Hammasluku Z | 5 |
| Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ² | 0,03 mm |
| varren Ø D _s | 12 mm |
| Kokonaispituus L | 102 mm |
| Terän pituus L _c | 45 mm |
| syöttösuunta | vaakasuora ja vino |
| Varsi | DIN 1835 B, h6 |
| Toleranssi, nimellis-Ø | k10 |
| Nousukulma | 30 astetta |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS Co 8 |
| Standardi | DIN 844 B |

| | |
|--------------|--------------|
| tyyppi | N |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsein |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 83 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 25 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 25 m/min | P |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 23 m/min | K |
| CuZn | sopii rajoituksin | 55 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |