

Garant**TKM-viistejyrsimet 90°, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 8mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	208070 8
GTIN	4045197129123
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Malli:**Toleranssi:** Kärkikulma $\pm 1^\circ$.**Käyttö:**

- Urajyrsintä
- upotus
- viisteitys
- **Käytettävissä myös NC-paikoitusporana.**

Huomautus:Muoto **HB** tilattava **nrolla 208071**.

Muoto HB on saatavilla samaan hintaan kuin HA.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	2
Terän Ø D _c	8 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,04 mm
varren Ø D _s	8 mm
Terän pituus L _c	19 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Viistejyrsintä	45 astetta

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	30 astetta
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	105 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	M
GG(G)	soveltuu	55 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

Palvelut

Varrenhionta Tyypit HB

129100 HB