

**Garant****Varsijyrsin, pinnoittamaton, Ø k10 DC: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191530 30
GTIN	4045197103512
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus****Malli:**

Monileikkuinen jyrsin. Otsapuolen keskiosa vapaa.

**Epäkeskinen takapinnan hionta.****Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	30 mm
Hammasluku Z	7
Syöttö f <sub>z</sub> uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,055 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Kokonaispituus L	166 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	90 mm
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k10
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B

tyyppi	N
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		