

Garant**Varsijyrsin, pinnoittamaton, Ø k10 DC: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191530 14
GTIN	4045197103420
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Monileikkuinen jyrsin. Otsapuolen keskiosa vapaa.

Epäkeskinen takapinnan hionta.**Tekninen kuvaus**

Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Terän Ø D_c	14 mm
HammaslukuZ	5
varren Ø D_s	12 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Terän pituus L_c	53 mm
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k10
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B

tyyppi	N
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		